

Garant

PU spiralno crijevo od 1/2 cola sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 3m

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080239 3
GTIN	4062406523770
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Otporan na temperature od -20 / 60 °C.

Dio isporuke:

Uključuje **GARANT sigurnosnu čeličnu brzu spojnicu** i čeličnu spojnicu.

Tehnički opis

maksimalan radni tlak	10 bar
Područje temperature	-20 - 60 °C
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Korisna dužina crijeva	3 m
Vrsta proizvoda	Crijevo

