

Garant

Komplet PU crijeva sa sigurnosnom čeličnom spojnicom Ø 11×16 mm, korisna dužina crijeva: 10m

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	080243 10
GTIN	4062406524012
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Vrlo lagana, fleksibilna, PU spiralna cijev otporna na trošenje, s dobrom silom uvlačenja. Prikladno za podmazani komprimirani zrak.

Dio isporuke:

Uključuje **sigurnosnu** čeličnu brzu spojnicu i čeličnu spojnicu.

Tehnički opis

Korisna dužina crijeva	10 m
Unutarnji Ø crijeva	11 mm
Priključak utičnog nastavka	1/4 col
Vanjski Ø crijeva	16 mm
Boja	plavo
maksimalan radni tlak	16 bar
Vrsta proizvoda	Crijevo

Pribor

Spojnica s vanjskim navojem Garnitura od 5 dijelova
Priključni vanjski navoj 1/4 col

080290 1/4