

**Ovjesni vijak Quick Lift DSR, Ø navoja: M10X1,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086454 M10X1,5
GTIN	2050002053830
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Ovjesni vijak od kompaktnog, čvrstog čelika Quick Lift DSR za uvrtnanje. Može se rotirati za 360 ° i okretati za 180 °. Ušteda vremena do 80% u usporedbi s uvrtnjem klasičnog graničnog vijka (DSR vs. Quick Lift DSR). **Okretljivost pod opterećenjem.** Jednostavno rukovanje zahvaljujući čisto mehaničkom sustavu. Bez održavanja, sigurno i pouzdano. Pritiskom na glavu vijka Quick Lift-DSR može se pričvrstiti na unutarnji navoj u roku od nekoliko sekundi. To djeluje čisto mehanički, pokretanjem opruge.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

Tehnički opis

Težina	0,3 kg
Visina srednje prečke B	30 mm
Širina ključa, imbus ključ S	18 mm
Ø navoja	M10×1,5

Visina glave vijka A	31 mm
Ø glave vijka C	30 mm
Nosivost WLL SF 5:1	0,4 t
Duljina navoja L	19,5 mm
Veličina ušice E	27 mm
Širina graničnog kralješka G	53 mm
Debljina ušice F	14 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	38 mm
Vrsta proizvoda	Granični vijci