

**Ovjesni vijak Quick Lift DSR, Ø navoja: M20X2,5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086454 M20X2,5
GTIN	2050002053878
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Ovjesni vijak od kompaktnog, čvrstog čelika Quick Lift DSR za uvrtnanje. Može se rotirati za 360 ° i okretati za 180 °. Ušteda vremena do 80% u usporedbi s uvrtnjem klasičnog graničnog vijka (DSR vs. Quick Lift DSR). **Okretljivost pod opterećenjem.** Jednostavno rukovanje zahvaljujući čisto mehaničkom sustavu. Bez održavanja, sigurno i pouzdano. Pritiskom na glavu vijka Quick Lift-DSR može se pričvrstiti na unutarnji navoj u roku od nekoliko sekundi. To djeluje čisto mehanički, pokretanjem opruge.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

Tehnički opis

Visina glave vijka A	55 mm
Duljina navoja L	30 mm
Veličina ušice E	55 mm
Ø navoja	M20×2,5

Visina srednje prečke B	55 mm
Ø glave vijka C	60 mm
Širina ključa, imbus ključ S	40 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	83 mm
Debljina ušice F	25 mm
Težina	2,6 kg
Širina graničnog kralješka G	115 mm
Nosivost WLL SF 5:1	1,7 t
Vrsta proizvoda	Granični vijci