

**Ovjesni vijak Quick Lift DSR, Ø navoja: M16X2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	086454 M16X2
GTIN	2050002053861
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Ovjesni vijak od kompaktnog, čvrstog čelika Quick Lift DSR za uvrtnanje. Može se rotirati za 360 ° i okretati za 180 °. Ušteda vremena do 80% u usporedbi s uvrtnjem klasičnog graničnog vijka (DSR vs. Quick Lift DSR). **Okretljivost pod opterećenjem.** Jednostavno rukovanje zahvaljujući čisto mehaničkom sustavu. Bez održavanja, sigurno i pouzdano. Pritiskom na glavu vijka Quick Lift-DSR može se pričvrstiti na unutarnji navoj u roku od nekoliko sekundi. To djeluje čisto mehanički, pokretanjem opruge.

Napomena:

SF 5:1 = faktor sigurnosti 5.

Tehnički opis

Veličina ušice E	38 mm
Visina srednje prečke B	40 mm
Nosivost WLL SF 5:1	1,05 t
Ø navoja	M16x2

Širina ključa, imbus ključ S	27 mm
Debljina ušice F	17 mm
Širina graničnog kralješka G	76 mm
Težina	0,9 kg
Ø glave vijka C	45 mm
Duljina navoja L	27 mm
Udaljenost između srednje prečke i ušice D	53 mm
Visina glave vijka A	40 mm
Vrsta proizvoda	Granični vijci