

HOLEX**HOLEX Pro Steel precizni upuštač s nejednolikom raspodjelom 90°, TiAlN,
Vanjski-Ø Dc: 6mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 150182 6 |
| GTIN | 4062406523695 |
| Razred artikla | 12M |

Opis**Izvedba:**

Svi upuštači s 3 oštrice, radialno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

HOLEX Pro Steel:

- **Precizni rezultati obrade u ručnoj i strojnoj primjeni.**
- **Miran rad zahvaljujući iznimnoj neravnomjernoj raspodjeli oštica za zahtjevne površine.**
- **Optimalan vijek trajanja alata zahvaljujući TiAlN prevlakom visokih performansi.**
- **Visoka sigurnost procesa zahvaljujući optimiziranom izbacivanju odvojenih čestica.**
- **Izvrсна vrijednost za novac.**

Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

Tehnički opis

| | |
|--|-------------|
| Vanjski Ø | 6 mm |
| Broj oštrica Z | 3 |
| Ukupna duljina L | 45 mm |
| za vijke s upuštenom glavom ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 |
| Najmanji Ø upuštenja | 1,5 mm |
| Tolerancija drške | h9 |
| Posmak f u čeliku < 500 N/mm ² | 0,09 mm/okr |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ø drške D _s | 5 mm |
| Prevlaka | TiAlN |
| Vrh kuta upuštača | 90 stupanj |
| Rezni materijal | HSS |
| Podjela reza konusnog glodala | Nejednak |
| Standard | DIN 335 C |
| Drška | Cilindrična drška |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | zeleno |
| Seriya | Pro Steel |
| Vrsta proizvoda | Stupnjevito i upušteno konično glodalo |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| Aluminij, plastični materijali | prikladno | 75 m/min | N |
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno | 70 m/min | N |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 50 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 40 m/min | P |
| Čelik < 1100 N/mm ² | prikladno | 20 m/min | P |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | P |
| Čelik < 55 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima | 8 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 18 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 15 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | prikladno samo u posebnim uvjetima | 12 m/min | S |
| GG(G) | prikladno | 20 m/min | K |

| | | | |
|------------------|------------------------------------|----------|---|
| CuZn | prikladno | 20 m/min | N |
| Uni | prikladno | | |
| mokro maksimalno | prikladno | | |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |

Pribor

HOLEX Pro Steel set upuštača br. 150182 u kutiji90° broj upuštača 6

150342 6

HOLEX Pro Steel set upuštača br. 150182 u kutiji90° broj upuštača 7

150342 7