

Garant**Glodalo za utore, bez prevlake, Ø e8 DC: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	191100 2
GTIN	4045197100368
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje. Široki, fino brušeni žljebovi za odvođenje odvojenih čestica. Iznimno fina kvaliteta obrađene površine zbog precizno brušenih reznih oštrica. Za utore ili za glodanje sredine izratka.

Napomena:

Oprez! Upotreba za protusmjerno glodanje.

Tehnički opis

Ø reza D_c	2 mm
Broj učinkovitih oštrica Z (na stani obujma)	2
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,006 mm
Ø drške D_s	6 mm
Duljina rezne oštrice L_s	7 mm
Ukupna duljina L	51 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	W
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	42 stupanj

Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 1835 B
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Glodalo za utore

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	37 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	28 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		