

**HOLEX Pro Steel set upuštača br. 150182 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 7****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	150342 7
GTIN	4062406524524
Razred artikla	12M

**Opis****Izvedba:**

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

**Svi upuštači s 3 oštrice**, radialno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

**Sadržaj:**

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Napomena:**

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

**Tehnički opis**

Broj upuštača	7
Broj oštrica Z	3
Serija	Pro Steel
Prevlaka	TiAlN

Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Podjela reza konusnog glodala	Nejednak
Standard	DIN 335 C
Drška	Cilindrična drška s h9
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo