



## Set HOLEX Pro Steel upuštača s 3 stezne površine br. 150184 u kutiji 90°, TiAlN, broj upuštača: 7



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	150344 7
GTIN	4062406524548
Razred artikla	12M

### Opis

#### Izvedba:

Garnitura upuštača **u kutiji**. Praktično za montažu i radionicu.

**Svi upuštači s 3 oštrice**, radijalno brušeni.

Žlijebovi brušeni iz punog komada.

#### Upotreba:

Precizni upuštač za izradu upuštenja bez vibriranja alata.

#### Sadržaj:

po 1 upuštač: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

#### Napomena:

Prazna kutija za 6 ili 7 upuštača vidi br. 150370.

### Tehnički opis

Broj upuštača	7
Broj oštrica Z	3
Serijski broj	Pro Steel

Prevlaka	TiAlN
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Rezni materijal	HSS
Podjela reza konusnog glodala	Nejednak
Standard	DIN 335 C
Drška	Drška s tri površine za zatezanje
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Stupnjevito i upušteno konično glodalo