

**Plosnati magnet s unutarnjim navojem, Ferit, Ø: 100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	085915 100
GTIN	2050001735751
Razred artikla	08Q

**Opis****Izvedba:**

- **Zaštićeni plosnati magnet od tvrdog ferita s navojnim prihvatom.**
- **Cinčana površina.**
- **Otporno na temperature maksimalno do 120 °C.**

**Upotreba:**

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

**Napomena:**

Kuka s vanjskim navojem pod br. 085921.

**Tehnički opis**

Ø	100 mm
Težina	940 g
Navoji	M12 mm
Nazivna sila stezanja	900 N
Visina	22 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	120 °C
Navojni prihvati	da
Visina s navojem	42 mm
Materijal površine	pocinčano

Materijal jezgre magneta	Ferit
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet