

Garant**VHM glodalo s unut. hlađenjem, bez prevlake, Ø d11 DC: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	205335 10
GTIN	4045197645807
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Dimenzije slične DIN 6527.****Obli profil.****Posebno brušeno za obradu neželjeznih metala.****S unutarnjim hlađenjem.****Tehnički opis**

Duljina izboja L_1 uključ. oslobađanje	32 mm
Oslobađanje $\varnothing D_1$	9,8 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,55 mm
Broj zubi Z	3
Posmak f_z za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,09 mm
Posmak f_z za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,07 mm
\varnothing reza D_c	10 mm
\varnothing drške D_s	10 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Duljina rezne oštrice L_s	22 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	DIN 6535 HB s h6

Tolerancija nazivnog \emptyset	d11
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Profil glodanja	WR
Širina zahvata a_e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	da
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij	prikladno	270 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	80 m/min	N
CuZn	prikladno	100 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		