

**Garant**
**VHM vretenasto glodalo HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 4 mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	203028 4
GTIN	4045197527622
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Posebno brušeno sa zaobljenjem između čeonog i obodnog dijela kao kod torusnih glodala i **specijalnom prevlakom.**

Tolerancija nazivnog Ø: f8

Broj zubi Z: 4

Kut spirale: 35 stupanj

Smjer ispostave: vodoravno, koso i okomito

Drška: DIN 6535 HB s h6

Broj zubi Z: 4

Duljina rezne oštrice  $L_s$ : 11 mm

Ukupna duljina L: 57 mm

Ø drške  $D_s$ : 6 mm

Radijus čela  $r_v$ : 0,1 mm

Posmak  $f_z$  za obodno glodanje u Inconel®-u: 0,035 mm

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	4 mm
Posmak $f_z$ za obodno glodanje u Inconel®-u	0,035 mm
Broj zubi Z	4
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	11 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito

Drška	DIN 6535 HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Kut spirale	35 stupanj
Radijus čela $r_v$	0,1 mm
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	Nejednak
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	0,05×D kod glodala za kopiranje
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	TPC
Prsten u boji	pink
Vrsta proizvoda	Vretenasta glodala