



## Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 3,5mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	191360 3,5
GTIN	4045197102034
Razred artikla	12W

### Opis

#### Izvedba:

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje.<br>**Ekscentrično brušena slobodna površina.** Drška slična kao kod DIN 1835 B s tolerancijom drške h6. Univerzalna geometrija rezanja. Primjenjivo na glavama sa steznim čahurama kao **glodalo za utore i vretenasto glodalo s više reznih oštrica. Velik rezni učinak, izuzetno povoljne cijene. Za glodanje utora.**

#### Napomena:

Smanjite troškove naknadnog brušenja jer je povoljnije koristiti mini-glodalo do krajnje granice upotrebljivosti i onda ga baciti, nego ga naknadno brusiti.

### Tehnički opis

Posmak $f_z$ za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Ø reza $D_c$	3,5 mm
Broj zubi Z	3
Ø drške $D_s$	6 mm
Ukupna duljina L	37 mm
Duljina rezne oštrice $L_s$	6 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Drška	HB s h6
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Kut spirale	30 stupanj

Kut skošenih rubova	90 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS Co 8
Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	83 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	25 m/min	P
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	55 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		