

Garant**Rasporna pločica neutralno, HB9035, Širina uboda w: 5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273500 5
GTIN	4062406531119
Razred artikla	21J

Opis**Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,15 mm/okr
Kutni radijus	0,25 mm
Širina utora w	5 mm
Glavna primjena	P
Vrsta	HB9035
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	K
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		