

Garant**Rasporna pločica neutralno, HU9310, Širina uboda w: 2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273505 2
GTIN	4062406531126
Razred artikla	21J

Opis**Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,08 mm/okr
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,25 mm
Širina utora w	2 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		