



## Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 38-dijelni, broj dijelova: 38



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	630331 38
GTIN	4000896233380
Razred artikla	630

### Opis

#### Izvedba:

**Pogonski / spojni elementi** prema **DIN 3122 / 3123**; **Nasadni ključevi** prema **DIN 3124**.

Unutarnji / vanjski četverokutnik prema **DIN 3120**.

#### Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3 – M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 – M8.

Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M3 - M5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

#### Dio isporuke:

Bitovi za nasadne ključeve za vanjski šesterokut: 10 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: 7 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. vel. 1; 2; 3

Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Držać bitova: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola

Spojna drška: 1 kom. adapter za bit E 6,3 – četverokut 1/4 cola

Nasadna ručka: 1 kom.

Produžeci: 2 kom. vel. 55 + 101,5 mm

Kardanski zglob: 1 kom.

Račna: 1 kom. br. 632389 vel. 1/4

Pohrana u: Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom

## Tehnički opis

Broj dijelova	38
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke
Profil progona	Pozidriv odvijač
Profil progona	Odvijači za TORX® vijke s rupom
Profil progona	6-kutni-prihvat
Profil progona	6-kutni odvijač
Profil progona	Ravni odvijač
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa	5,5-14 mm
Izlazni Četverokut	1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača	3-7 mm
Pakiranje	Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom
Duljina	180 mm
širina	98 mm
Visina	52 mm
Vrsta proizvoda	Nasadni ključ

## Pribor

Račna s finim ozubljenjem dvosmjerna, 1/4 cola tip 1/4	632389 1/4
--	------------