

**Garant****Rasporna pločica neutralno, HU9310, Širina uboda w: 4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273505 4
GTIN	4062406531171
Razred artikla	21J

**Opis****Upotreba:**

Za mačeve za odrezivanje br. 273551 – 273558.

**Tehnički opis**

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Posmak f u čeliku < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Širina utora w	4 mm
Kutni radijus	0,25 mm
Glavna primjena	M
Vrsta	HU9310
Broj zamjena/oštrica	1
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	90 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	M
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro maksimalno	prikladno		