

**Garant****SNHX 1205 desna, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218615 UNI
GTIN	4062406538118
Razred artikla	21A

**Opis****Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e$  maks.

Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosač. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

**Tehnički opis**

Vrsta	HB7835
Širina skošenog ruba	0,25 mm
Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 1205
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	5,4 mm
za širinu proreza $a_p$	10; 14 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje