

Garant**SNHX 12045 desna, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218605 UNI
GTIN	4062406538002
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za a_e maks.

Da bi se obradilo ravno dno utora lijeva i desna pločica mora biti postavljena na nosač. Strana okrenuta od drške je opremljena s lijevim pločicama.

Tehnički opis

Tip	UNI
Širina skošenog ruba	0,25 mm
Vrsta	HB7835
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNHX 12045
Rezni materijal	HM
Debljina pločica	4,5 mm
za širinu proreza a_p	8 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje