

**Dijamantna rezna ploča 4 u 1 PREMIUM\*\*\* Premium, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569736 230
GTIN	9003173029473
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

**Maksimalna učinkovitost i vijek trajanja** zahvaljujući novoj segmentnoj tehnologiji s optimalnom raspodjelom zrna. 20 – 30 % brže rezanje **s manje vibracija i čistim bridovima reza**. Za **univerzalnu primjenu** na betonu, tvrdom kamenu, abrazivnim materijalima kao i armiranom betonu. **Visina prevlake 14 mm.**

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

Dijamantne ploče za rezanje za **suho i mokro rezanje**. Ø provrta 22,23 mm.

**Maksimalni učinak i životni vijek** uz čiste rezne rubove. **Univerzalni umeci** za beton, tvrdi kamen, abrazivne materijale i čelik.

**Upotreba:**

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

**Materijal:**

Optimizirano za: beton, prirodni kamen, cigle, rupičasti beton.

**Napomena:**

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

**Tehnički opis**

Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	230 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča