

**Dijamantna rezna ploča PREMIUM*** visoke snage, Ø ploče: 230mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	569741 230
GTIN	9003173019016
Razred artikla	53T

Opis**Izvedba:**

Dijamantne ploče za rezanje za suho i mokro rezanje. Ø rezanja 22,23 mm.

- **Visokoučinkoviti rezni dijamant za kratko vrijeme rezanja.**
- **Krajnje dug vijek trajanja, manje promjena ploča.**
- **Postojani promjer, stoga uvijek puna dubina rezanja.**
- **Smanjeno trošenje rezne ploče, stoga i malo stvaranja prašine.**

Visokoučinkovita izvedba s visinom prevlake od 10 odnosno 12 mm. Prikladna za sve građevinske materijale, dug vijek trajanja, zaštićena od pregrijavanja.

Upotreba:

Za rezanje svih uobičajenih građevinskih materijala poput betona (također armiranog), opeke, prirodnog kamena, pločica, keramike, čelika itd.

Napomena:

- **Dijamantni sloj tvornički prethodno naoštren. Obavezno paziti na smjer vrtnje!**
- **Druge dijamantne ploče za rezanje na upit.**

Tehnički opis

Ø ploče	230 mm
---------	--------

Ø bušenja	22,23 mm
Sredstvo za brušenje	Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
optimalno za materijal	Kamen
Oblik	41
Opis oblika	ravno
Pogonski stroj	Kutna brusilica
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Rezna ploča