



Lepezasti brusni disk POLIFFAN-STRONG (ZA) za čelik, Ø 125 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566322 40
GTIN	4007220777886
Razred artikla	55P

Opis

Izvedba:

Lepezasti brusni disk za zahtjevnu obradu.

Patentirani dizajn **visoke gustoće prevlake** za **visoke performanse i dulji vijek trajanja**.

Tehnički opis

Opis oblika	koso
Ø bušenja	22,23 mm
Ø ploče	125 mm
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		