



## Lepezasti brusni disk POLIFFAN-STRONG (ZA) za čelik, Ø 125 mm, granulacija: 50



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 566322 50     |
| GTIN           | 4007220777893 |
| Razred artikla | 55P           |

### Opis

#### Izvedba:

Lepezasti brusni disk za zahtjevnu obradu.

Patentirani dizajn **visoke gustoće prevlake** za **visoke performanse i dulji vijek trajanja**.

### Tehnički opis

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ø bušenja                      | 22,23 mm              |
| Opis oblika                    | koso                  |
| Ø ploče                        | 125 mm                |
| Sredstvo za brušenje           | Cirkonski korund (ZA) |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | ZA                    |
| Udio željeza, sumpora i klora  | < 0,1 %               |
| Atribut imena proizvoda        | Ø 125 mm              |
| optimalno za materijal         | čelik                 |
| maksimalna brzina obujma       | 80 m/s                |
| Vrsta proizvoda                | Lepezasti brusni disk |

**Podaci korisnika**

|                                | <b>Prikladno za</b>                | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kod</b> |
|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|
| Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>  | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup> | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 55 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 60 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| Čelik < 67 HRC                 | prikladno                          |                      |                |
| INOX                           | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| Ti                             | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| GG(G)                          | prikladno samo u posebnim uvjetima |                      |                |
| suho                           | prikladno                          |                      |                |