


Garant
Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, BT 40, Stezni Ø D1: 8mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303473 8
GTIN	4062406531065
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Uvjeti isporuke:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Ø D ₂	28 mm
Vanjski Ø D	44,5 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	63 mm
L ₂	44,5 mm
Navoj M	M6
Stezni Ø D ₁	8 mm

Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Prihvat	BT 40
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava