


Garant
Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 16mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302043 16
GTIN	4062406544355
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

Dodatni pribor:

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.
 Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Ø D ₂	38 mm
Putanja V	10 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Navoj M	M12×1

L ₂	33 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Korisna duljina L ₁	61,5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava