

Garant**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302043 6
GTIN	4062406544317
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

Dodatni pribor:

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.
Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Putanja V	10 mm
Stezni Ø D ₁	6 mm
Navoj M	M5
L ₂	29,5 mm
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm

Korisna duljina L ₁	61,5 mm
Ø D ₂	26 mm
Vanjski Ø D	49,5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava