


**Garant****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik ADB, SK 40, Stezni Ø D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302043 20
GTIN	4062406544362
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Rotacija  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- S utorom za RFID / Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

**Upotreba:**

Za bušenje, razvrtnje i glodanje.

**Dodatni pribor:**

Zaustavni vijci za izravno stezanje / pri uporabi redukcijskih čahura dostupni na upit.  
Povlačni vijak (AB) br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308810 – 308830, vel. 12; 20; 32: redukcijska čahura br. 302135 – 302187.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	49,5 mm
L <sub>2</sub>	34 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Navoj M	M16×1

Korisna duljina L <sub>1</sub>	61,5 mm
Putanja V	10 mm
odgovarajući redukcijnska čahura	302160; 302165; 302155; 302150
Duljina izboja A-dimenzija	80,5 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava