


**Garant****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni  $\varnothing$  D1: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307513 8
GTIN	4062406544430
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

**Upotreba:**

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	8 mm
Navoj M	M6
Putanja V	10 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	28 mm
L <sub>3</sub>	37 mm
L <sub>2</sub>	25 mm

Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	70 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava