


Garant**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 307523 16 |
| GTIN | 4062406544515 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

Upotreba:

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

| | |
|----------------------------|--------|
| Navoj M | M12×1 |
| Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm |
| Stezni Ø D ₁ | 16 mm |
| L ₃ | 45 mm |
| L ₂ | 53 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Vanjski Ø D | 50 mm |
| Putanja V | 10 mm |
| Prihvat | HSK-A 100 |
| Norma prihvata | ISO 12164-1 |
| Norma prihvata | DIN 69882-7 |
| Norma prihvata | DIN 69893 |
| Oblik | A |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 80 bara |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 3 µm |
| Strategija rezanja | HSC |
| Balluffchip rupe | da |
| Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |

Pribor

| | |
|--|-----------|
| Cilindrični čistačplastika Pin Ø 16 mm | 343720 16 |
|--|-----------|