


**Garant****Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 100, Stezni  $\varnothing$  D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307523 12
GTIN	4062406544508
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.**
- **S rupom za RFID/Baluff čip.**

**Upotreba:**

- **Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).**
- **Za bušenje, razvrtanje i glodanje.**

**Dodatni pribor:**

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

**Napomena:**

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

**Tehnički opis**

Stezni $\varnothing$ D <sub>1</sub>	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	95 mm
$\varnothing$ D <sub>2</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	47 mm
Putanja V	10 mm
L <sub>3</sub>	40 mm

Vanjski Ø D	50 mm
odgovarajući reduksijska čahura	302135; 302140; 302145; 302147
Navoj M	M10×1
Prihvata	HSK-A 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

## Pribor

Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 5 mm	302140 5
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 6 mm	302140 6
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 6 mm	302135 6
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 8 mm	302140 8
Cilindrični čistačplastika Pin Ø 12 mm	343720 12
Reduksijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 8 mm	302135 8
Reduksijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 3 mm	302140 3
	302140 4

Redukcijska čahura s prorezomzabrtvljena Stezni Ø D1 4 mm

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 5 mm

302135 5

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 3 mm

302135 3

Redukcijska čahura s prorezoms hlađenjem Stezni Ø D1 4 mm

302135 4