

REGO-FIX▲**Stezna čahura ER 40 osigurač od izvlačenja secuRgrip, Stezni Ø: 16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 309423 16 |
| GTIN | 2050002050068 |
| Razred artikla | 33B |

Opis**Izvedba:**

Stezne čahure s osiguračem secuRgrip® po steznom provrtu imaju oblik sličan navoju. Primjenom navojnog umetka na brušenoj površini glodala HB (Weldon) moguće je na steznu čahuru primijeniti kombinaciju glodalo + navojni umetak, čime se sprječava slučajno izvlačenje alata.

Kaljeno i brušeno.

Približna postavka duljine moguća je pomoću integriranog vijka na dnu stezne čahure.

Opis:

Pri radu sa skupim materijalima imate samo jednu priliku pravilno obaviti posao. Promjene duljine uslijed izvlačenja alata mogu dovesti do teških oštećenja na materijalu koji se obrađuje. Stezne čahure ER s osiguračem secuRgrip nude maksimalnu sigurnost izvlačenja alata pri postupku glodanja.

Prednost:

- **Sigurno izvođenje radnog postupka – 100 % sigurno izvlačenje alata.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**
- **Efekt smanjenja vibracija na steznoj čahuri.**
- **Maksimalna fleksibilnost pomoću sustava steznih čahura ER.**
- **Rukovanje je prilagođeno korisniku – nema potrebe za modifikacijama stezne glave za čahure.**

Upotreba:

Sustav secuRgrip® pretvara uobičajenu steznu glavu u steznu glavu s osiguračem od slučajnog izvlačenja, pri čemu prednosti fleksibilnog sustava steznih glava za ER čahure ostaju nepromijenjene.

U prvom koraku steznu čahuru treba stegnuti sa steznom maticom. U drugom koraku glodalo je potrebno podesiti na željenu duljinu (ako to niste prethodno učinili, vijak za podešavanje duljine u ovom koraku lagano postavite na glodalo).

Odgovara:

Sva glodala od tvrdog metala sa standardnom Weldon površinom.

Dodatni pribor:

Navojni umetak br. 309426.

Napomena:

Steže se samo nazivni promjer. Obratite pozornost na pravilno postavljanje sjedala na glavu stezne čahure: Ako koristite npr. u izuzetno kratkoj steznoj glavi, po potrebi uklonite ploču za izjednačavanje duljine na donjoj strani stezne čahure.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nazivni stezni \varnothing d | 16 mm |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | $\leq 5 \mu\text{m}$ |
| Tip | s osiguračem od slučajnog izvlačenja |
| Vanjski \varnothing D | 41 mm |
| Ukupna duljina | 57,5 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |