

REGO-FIX▲**Stezna čahura ER 40 osigurač od izvlačenja secuRgrip, Stezni Ø: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309423 20
GTIN	2050002050075
Razred artikla	33B

Opis**Izvedba:**

Stezne čahure s osiguračem secuRgrip® po steznom provrtu imaju oblik sličan navoju. Primjenom navojnog umetka na brušenoj površini glodala HB (Weldon) moguće je na steznu čahuru primijeniti kombinaciju glodalo + navojni umetak, čime se sprječava slučajno izvlačenje alata.

Kaljeno i brušeno.

Približna postavka duljine moguća je pomoću integriranog vijka na dnu stezne čahure.

Opis:

Pri radu sa skupim materijalima imate samo jednu priliku pravilno obaviti posao. Promjene duljine uslijed izvlačenja alata mogu dovesti do teških oštećenja na materijalu koji se obrađuje. Stezne čahure ER s osiguračem secuRgrip nude maksimalnu sigurnost izvlačenja alata pri postupku glodanja.

Prednost:

- **Sigurno izvođenje radnog postupka – 100 % sigurno izvlačenje alata.**
- **Dulji vijek trajanja alata.**
- **Efekt smanjenja vibracija na steznoj čahuri.**
- **Maksimalna fleksibilnost pomoću sustava steznih čahura ER.**
- **Rukovanje je prilagođeno korisniku – nema potrebe za modifikacijama stezne glave za čahure.**

Upotreba:

Sustav secuRgrip® pretvara uobičajenu steznu glavu u steznu glavu s osiguračem od slučajnog izvlačenja, pri čemu prednosti fleksibilnog sustava steznih glava za ER čahure ostaju nepromijenjene.

U prvom koraku steznu čahuru treba stegnuti sa steznom maticom. U drugom koraku glodalo je potrebno podesiti na željenu duljinu (ako to niste prethodno učinili, vijak za podešavanje duljine u ovom koraku lagano postavite na glodalo).

Odgovara:

Sva glodala od tvrdog metala sa standardnom Weldon površinom.

Dodatni pribor:

Navojni umetak br. 309426.

Napomena:

Steže se samo nazivni promjer. Obratite pozornost na pravilno postavljanje sjedala na glavu stezne čahure: Ako koristite npr. u izuzetno kratkoj steznoj glavi, po potrebi uklonite ploču za izjednačavanje duljine na donjoj strani stezne čahure.

Tehnički opis

Nazivni stezni \varnothing d	20 mm
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	$\leq 5 \mu\text{m}$
Tip	s osiguračem od slučajnog izvlačenja
Vanjski \varnothing D	41 mm
Ukupna duljina	57,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta