



Digitalni mjerni sat Millimes, tip: 2001W



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434671 2001W
GTIN	4059192064327
Razred artikla	43A

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s najvećom točnošću induktivnog mjernog sustava razlučivosti 0,1 µm. Veliki prikaz s visokim kontrastom i upravljačke ploče osjetljive na dodir s podesivom osjetljivošću. Opskrba energijom putem integriranih baterija ili stacionarni rad putem USB podatkovnog kabela (vijek trajanja baterije do 1 mjeseca). Digitalni prikaz s TOL funkcijom. Prikaz klasifikacije izmjerenih vrijednosti (dobro / odbijanje / granica upozorenja ili naknadna obrada) putem jasnih LED svjetlosnih signala (crveno/zeleno/žuto). **Zaslون se može okrenuti za 280°**. Uz analogni prikaz.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Priključni kabel br. 498941 USB2 i mrežni adapter za USB.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel Digimatic br. 498941 vel. D2.

Tehnički opis

Kalibriranje	C3
IP-klasa zaštite	IP 64
Serijski broj	Millimes
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Snaga mjerenja	0,8 - 1 N
Mjerno područje	± 1 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,001 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,0005 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,005 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,0002 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,0001 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,002 mm
Mogućnost odabira očitavanja	0,01 mm
Funkcija mjerenja dinamična	da
Funkcija mjerenja statična	da
Prihvati	USB prihvati
Prihvati	Sučelje za Digimatic
Visina znakova	9 mm
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	± (0,2 + 0,5 x L) µm
Promjena raspona fu	0,3 µm
Ponovljivost FW	0,1 µm
Očitavanje	mm / cola
Preset funkcija	da
Mjerna tehnika	digitalna
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Usluge

DAkS kalibriranjeMjerni sat tip FZ	023190 FZ
KalibriranjeMjerni sat tip FZ	023180 FZ

