

**Garant**
**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 120,  
Stezni Ø D1: 8mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302308 8
GTIN	4062406544614
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje. <br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

**Upotreba:**

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. <br>Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	27 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Stezni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm

Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stežni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak 60° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50

Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354235 6-9
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 6-9 mm	354236 6-9
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Termostezni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50