

Garant

Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302308 12
GTIN	4062406544638
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	31,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Stezni Ø D ₁	12 mm

Prihvata	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Termostezni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navojazabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Termostezni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Dugački adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50

Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Termostežni produžetak 3°, antivibracijski Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Termostežni produžetak 4,5°s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Osnovni prihvat alatza SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Termostežni produžetak 4,5°bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stežni Ø 6-12 mm	354240 6-12
Povlačni vijakOblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50