

Garant

Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 18mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302308 18
GTIN	4062406544669
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.
Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Vanjski Ø D	41 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Stezni Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm

Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

Pribor

Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Povlačni vijak 45° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stežni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak 90° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50

Izmjenjiva pločica za zavojnicuSU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Povlačni vijakOblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijakzabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Kratki adapter za hlađenje4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijakzabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50