

## Garant

### Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 50 A = 120, Stezni Ø D1: 20mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302308 20
GTIN	4062406544676
Razred artikla	31A

#### Opis

##### Izvedba:

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S rupom za RFID/Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje. <br>Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

##### Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. <br>Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

##### Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

#### Tehnički opis

Stezni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Provrt za rashladne kanale	s mogućnosti zaključavanja
Vanjski Ø D	41 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm

Prihvat	SK 50 A = 120
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava

## Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Povlačni vijak Oblik B prikladno za strmi konus 50	308640 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308615 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dugački adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Termostežni produžetak 4,5° s vijkom za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Rashladna jedinica tip CU1	354215 CU1
Osnovni prihvat alata za SK za SK konusnu dršku 50	354225 50
Povlačni vijak Oblik A prikladno za strmi konus 50	308600 50
Povlačni vijak, 18CrNiMo7 Oblik A prikladno za strmi konus 50	308605 50
Izmjenjiva pločica za zavojnicu SU1 za stezni Ø 20-32 mm	354240 20-32
Termostežni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308650 50

Kratki adapter za hlađenje 4,5° za stezni Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Specijalni povlačni vijak, bez unutarnjeg navoja zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308720 50
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B prikladno za strmi konus 50	308620 50
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Termostezni produžetak 4,5° bez vijka za korekciju duljine Ø d / Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Specijalni povlačni vijak prikladan za strmi konus 50	308740 50
Povlačni vijak zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308660 50
Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A prikladno za strmi konus 50	308610 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50