

Garant**ER stezna matica za stezne glave HiRunER, za ER: 20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309617 20
GTIN	4062406545048
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost.
Glatka površina, kuglični ležajevi. Malo trenja, velike sile stezanja.

Odgovara :

Precizne stezne glave za ER čahure br. 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Dodatni pribor:

ER stezni ključ, br. 309680 – 309740.

Jednostrani viljuškasti ključ (za vel. 16), br. 613300 vel. 25.

Napomena:

Glava i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min⁻¹

Ukupna duljina: 22,6 mm

Vanjski Ø D: 38 mm

Navoji: M28×1

maksimalni stezni moment: 80 Nm

Tehnički opis

Navoji	M28×1
Vanjski Ø D	38 mm
za ER	20 mm
Ukupna duljina	22,6 mm
maksimalni stezni moment	80 Nm
Standard	DIN 6499 D
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Stezna matica