

## HEDI

### Baterijska LED štapna svjetiljka, tip: 160



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081259 160
GTIN	4003644006090
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

**Štapna svjetiljka s baterijom** i okretnom plastičnom kukom; prekidač za uključenje/isključenje, odvojeno za reflektor i džepnu svjetiljku.

Snažna svjetlost s više od 160 LED lampica. S punjačem od 230 V / 12 V i kabelom za punjenje u motornom vozilu.

##### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

#### Tehnički opis

ATEX zona	bez
Težina	300 g
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Jakost svjetlosti	1000 lm
Vrsta baterije	Nikal - metal hidrid
IP-klasa zaštite	IP 20
Broj sadržanih baterija	1
Ukupna duljina	520 mm
Trajanje osvjetljenja	2 h
Ø glave	58 mm
Snaga svjetlosti	10 W

Vrsta proizvoda

Inspeksijska svjetiljka