

Garant**Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 40, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	300445 16
GTIN	4062406545352
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941 – 309448, stezni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 27 mm

Vanjski Ø D: 24 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	24 mm
za ER stezna kliješta	16 mm
Duljina izboja A-dimenzija	27 mm

Duljina ključa SW	19 mm
Prihvat	SK 40
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta