

Garant**Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 50, za veličinu ER čahura: 25**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300446 25
GTIN	4062406545369
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941 – 309448, povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 25 mm

Vanjski Ø D: 32 mm

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	25 mm
Duljina izboja A-dimenzija	25 mm
Vanjski Ø D	32 mm

Duljina ključa SW	24 mm
Stezni $\varnothing D_1$	1-16 mm
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta