

Garant**Iznimno kratka stezna glava za ER čahure, SK 50, za veličinu ER čahura: 40**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	300446 40
GTIN	4062406545376
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. **Iznimno kratka izvedba s unutarnjim preciznim steznim maticama.** Najprikladnije za uske prostore, visoka stabilnost.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

Dio isporuke:

Uključuje ER matice (unutarnje).

Dodatni pribor:

ER čahura br. 308941 – 309448, povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309621.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 29 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
za ER stezna kliješta	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	29 mm

Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400	45/50
Prihvat	SK 50
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta