

3M**2K ljepilo, Oznaka proizvođača: DP190****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzo i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdnjava se pri sobnoj temperaturi.

Upotreba:

Ručni pištolj za doziranje br. 083373 vel. PISTOLE upotrebljavajte zajedno s priborom br. 083375 vel. KLIP3 i cjevčicom za miješanje br. 083383 vel. MIKSER.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	DP190
Vlačno smična čvrstoća	18 N/mm ²
Gustoća	1,3 g/cm ³
Temperatura obrade	20 - 25 °C
Dinamična viskoznost	60000 mPas
Čvrstoća prema	480 min

Funkcionalna čvrstoća prema	360 min
Oblik	tekuće
Boja	sivo
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	plastika
prikladno za materijal	drvo
Temperatura skladištenja	15 - 25 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje	15 mjesec
Tvrdoća prema Shoreu A	35
Broj UN	UN3082
Kemijska baza	Epoksidna smola
Količina punjenja	50 g
Klasa opasnih tvari	9
Temperatura na području primjene	-55 - 80 °C
otporno na udarce i vibracije	ne
Otpornost na preklapanje	17,6 N/mm ²
Vrsta proizvoda	Dvokomponentno ljepilo