

HOLEX
Držač za glodače glave s rupama rashladnog kanala, HSK-A 63 A = 100, Ø trna d1: 40mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	306557 40
GTIN	4062406545475
Razred artikla	32A

Opis
Izvedba:

- Stezni Ø 40 s 4 navojne rupe za prihvat glodačkih glava prema DIN 2079.
- S otvorom za Balluff/RFID čip.
- Povećana dosjedna ploha bunta.
- HSK dosjedne površine obrađene.

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačkih glava.

Dio isporuke:

Uključuje pritezni vijak za glodače glave.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

Ø trna d ₁	40 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Duljina klina glodalice L ₄	27 mm
Vanjski Ø D	89 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	40
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	40

Stezni $\varnothing D_1$	40 mm
Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	ISO 12164-1
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Provrt za rashladne kanale	ne može se zaključati
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 6 μ m
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža

Pribor

Nasadni ključ za HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309890 40
HSK cijev za rashladno sredstvo za HSK 40	309880 40
Specijalni ključ za trn \varnothing 40 mm	309840 40
Pritezni vijak za glodaču glavu za trn \varnothing 40 mm	309860 40