

**3M****Ljepilo u spreju Lijepljen pjenasti materijal, sadržaj: 500ml**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083397 500
GTIN	5900422098546
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

Dovoljan je pritisak prsta - sila lijepljenja dovoljna za papirnate i za metalne površine. 3M ljepila u spreju za industriju su brza, praktična i učinkovita pomoćna sredstva za poslove montaže.

## Tehnički opis

Vrijeme prozračivanja	1 min
Rok trajanja od datuma proizvodnje	15 mjesec
Plamište	-42 °C
prikladno za materijal	Tkanina
prikladno za materijal	Metal
prikladno za materijal	drvo
prikladno za materijal	Karton
Čvrstoća prema	10 min

Udaljenost prskanja	20 cm
Boja	narančasta
Oblik	Limenka za sprej
Količina punjenja	500 ml
Kemijska baza	Elastomer
Označavanje opasnih tvari	GHS09 opasno za okoliš
Označavanje opasnih tvari	GHS07 oprez
Označavanje opasnih tvari	GHS02: Plamen
Označavanje opasnih tvari	GHS05 nagrizajuće
Gustoća	0,71 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura skladištenja	15 - 25 °C
Klasa opasnih tvari	2.1
Vrsta proizvoda	Ljepilo u spreju