



Mini glodalo HSS-Co8, bez prevlake, Ø e8 DC: 4,3mm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 191360 4,3 |
| GTIN | 4045197102065 |
| Razred artikla | 12W |

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone rezne oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušena slobodna površina. Drška slična kao kod DIN 1835 B s tolerancijom drške h6. Univerzalna geometrija rezanja. Primjenjivo na glavama sa steznim čahurama kao **glodalo za utore i vretenasto glodalo s više reznih oštrica. Velik rezni učinak, izuzetno povoljne cijene. Za glodanje utora.**

Napomena:

Smanjite troškove naknadnog brušenja jer je povoljnije koristiti mini-glodalo do krajnje granice upotrebljivosti i onda ga baciti, nego ga naknadno brusiti.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------------|
| Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,005 mm |
| Broj zubi Z | 3 |
| Ø reza D_c | 4,3 mm |
| Ø drške D_s | 6 mm |
| Ukupna duljina L | 38 mm |
| Duljina rezne oštrice L_s | 7 mm |
| Smjer ispostave | vodoravno, koso i okomito |
| Drška | HB s h6 |
| Tolerancija nazivnog Ø | e8 |
| Kut spirale | 30 stupanj |

| | |
|---------------------|----------------------|
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj |
| Prevlaka | bez prevlake |
| Rezni materijal | HSS Co 8 |
| Standard | Standard proizvođača |
| Tip | N |
| Unutarnje hlađenje | ne |
| Prsten u boji | nema |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|-------------------------------|------------------------------------|----------|---------|
| Aluminij (kratkih odlomaka) | prikladno samo u posebnim uvjetima | 83 m/min | N |
| Čelik < 500 N/mm ² | prikladno | 30 m/min | P |
| Čelik < 750 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno | 25 m/min | P |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima | 55 m/min | N |
| mokro maksimalno | prikladno | | |