


**Dvostrane ljepljive trake, Širina×Duljina (mm×m): 12X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083778 12X50
GTIN	5900422113843
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

3M™ GPT-020F je dvostrana ljepljiva traka i ima visoku otpornost na vlagu, vrlo visoku trenutnu adheziju, vrlo dobru čvrstoću smicanja čak i pri povišenim temperaturama i dobru UV otpornost.

vrsta ljepljive trake: dvostrano

ljepilo: Akrilat

Debljina: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Materijal pokrova	PP folija
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
širina	12 mm
Boja	prozirno
najkraći rok trajanja	18 mjesec
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
vrsta ljepljive trake	dvostrano

## List s podacima

Materijal nosača	PET folija
Snaga lijepljenja na čeliku	11,3 N/mm
Duljina	50 m
ljepilo	Akriat
Debljina	0,2 mm
Oznaka proizvođača	GPT-020F
postojanost na temperaturi do	90 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka