

**Dvostrane ljepljive trake, Širina×Duljina (mm×m): 25X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083778 25X50
GTIN	5900422114307
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ GPT-020F je dvostrana ljepljiva traka i ima visoku otpornost na vlagu, vrlo visoku trenutачnu adheziju, vrlo dobru čvrstoću smicanja čak i pri povišenim temperaturama i dobru UV otpornost.

vrsta ljepljive trake: dvostrano

ljepilo: Akrilat

Debljina: 0,2 mm

Tehnički opis

ljepilo	Akrilat
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Materijal pokrova	PP folija
Debljina	0,2 mm
najkraći rok trajanja	18 mjesec
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
Materijal nosača	PET folija

List s podacima

Boja	prozirno
Duljina	50 m
postojanost na temperaturi do	90 °C
širina	25 mm
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
Oznaka proizvođača	GPT-020F
Snaga lijepljenja na čeliku	11,3 N/mm
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka