

**Dvostrane ljepljive trake, Širina×Duljina (mm×m): 50X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083778 50X50
GTIN	5900422113676
Razred artikla	08M

**Opis****Izvedba:**

3M™ GPT-020F je dvostrana ljepljiva traka i ima visoku otpornost na vlagu, vrlo visoku trenutačnu adheziju, vrlo dobru čvrstoću smicanja čak i pri povišenim temperaturama i dobru UV otpornost.

vrsta ljepljive trake: dvostrano

ljepilo: Akrilat

Debljina: 0,2 mm

**Tehnički opis**

najkraći rok trajanja	18 mjesec
Duljina	50 m
Materijal pokrova	PP folija
Snaga lijepljenja na čeliku	11,3 N/mm
Oznaka proizvođača	GPT-020F
širina	50 mm
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C

## List s podacima

Debljina	0,2 mm
Boja	prozirno
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
ljepilo	Akrilat
vrsta ljepljive trake	dvostrano
Materijal nosača	PET folija
postojanost na temperaturi do	90 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka