

Garant**DCGW 04T001, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265426 G
GTIN	4062406545802
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 2 oštrice.

Kutni radijus: 0,1 mm

Vrsta: BU7220

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPosmak f : 0,04 - 0,12 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 160 m/min

Izvedba rezne oštrice: G

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMW 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Kutni radijus	0,1 mm

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Izvedba rezne oštrice	G
Rezni materijal	CBN
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Vrsta	BU7220
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		